

**Garant****GARANT Softcut® fasningsfräs MTC, med hål, Vinkel  $\gamma$ : 30grad****Beställningsdata**

Ordernummer	215152 30
GTIN	4045197798893
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Robust påsticks-fasfräs. Vändskärsinfästningar som är inneslutna på flera sidor för stabilisering av skären och upptagning av de vertikala och radiella krafterna.

**Användningsdata:**

För stora avfasningsbredder i stålkonstruktioner Lämpar sig utmärkt för skrub- och semiskrubbanvändning.

**OBS!:**

För skapande av stegfria ytor.

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

**Teknisk beskrivning**

Skrivsats förvändskär	219808 (15IP; 3,8 Nm)
möjlig fasbredd l	29,5 mm
totallängd $L_{tot}$	50 mm
möjlig fasbredd b	24,3 mm

Minsta $\varnothing$ D	35 mm
möjlig fasbredd h	14 mm
Fästhåls $\varnothing$	27 mm
Största $\varnothing$ D <sub>1</sub>	85 mm
Passande vändskär	AP.T 1805..
Vinkel $\gamma$	30 grad
effektivt antal skär Z <sub>eff</sub>	3
Serie	Softcut®
Tandmatning vid h <sub>max</sub>	0,2 mm
Antal vändskärsplattor	6
Skaftutförande	med hål
Skärdelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktlag	Fasningsfräs

## Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219808
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,8 Nm	211750 3,8