

Garant**GARANT Softcut® fasningsfräs MTC, med hål, Vinkel γ : 45grad****Beställningsdata**

Ordernummer	215152 45
GTIN	4045197801005
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Robust påsticks-fasfräs. Vändskärsinfästningar som är inneslutna på flera sidor för stabilisering av skären och upptagning av de vertikala och radiella krafterna.

Användningsdata:

För stora avfasningsbredder i stålkonstruktioner Lämpar sig utmärkt för skrub- och semiskrubbanvändning.

OBS!:

För skapande av stegfria ytor.

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

Teknisk beskrivning

möjlig fasbredd l	29,5 mm
möjlig fasbredd b	20 mm
Största $\varnothing D_1$	76 mm
Minsta $\varnothing D$	35 mm

totallängd L_{tot}	50 mm
Skruvsats förvändskär	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Passande vändskär	AP.T 1805..
möjlig fasbredd h	20 mm
FästhålsØ	27 mm
Vinkel γ	45 grad
effektivt antal skär Z_{eff}	3
Serie	Softcut®
Tandmatning vid h_{max}	0,14 mm
Antal vändskärsplattor	6
Skaftutförande	med hål
Skärindelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktogsbyte	PowerCard
Produktlag	Fasningsfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,8 Nm	211750 3,8
Vändskärsskruvsats 10 delar	219808
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP