



## Fyrdornspressstång DigiCrimp, 2K-handtag, Typ: 0,5



### Beställningsdata

Ordernummer	729530 0,5
GTIN	4049002056956
Artikelklass	73T

### Beskrivning

#### Utförande:

Tillförlitlig pressning tack vare spärrmekanism och synkron matning av pressdornen. Pressdornmatningen kan ställas in i steg om 0,01 mm och läsas av digitalt (inställning i mm och tum). Kontroll av grundinställningen med bifogad måttpinne. Med omkalibreringsfunktion. Elektronisk slitageövervakning med varningsfunktion. Inställningsfunktion finns. Rennsteig- och MIL-positionerare kan användas.

#### Användningsdata:

För vinklade stift- och hylskontakter med pressgeometri, analog MIL.

#### leveransinnehåll:

Fyrdornspressstång i väskan.

### Teknisk beskrivning

totallängd	175 mm
för ledararea	0,03 - 0,5 mm <sup>2</sup>
tillverkarens beteckning	DigiCrimp
Det finns en spärrmekanism	ja
digital display	ja

Produktlag

Presstång