



Weldonelement med utjämning, kort, för nominell diameter: 6mm



Beställningsdata

Ordernummer	335720 6
GTIN	4045197801487
Artikelklass	32P

Beskrivning

Utförande:

Cylindrisk hållare härdad och slipad med **snabbkoppling**. Invändig fyrkant med hållare för gängtapp resp. överföring av vridmomentet. Klämmekanism förhindrar att gängtappen dras ut. Drag-/tryckutjämning på vardera 0,2 mm via utjämningselement. Fastspänning av Weldonelementet antingen via medbringarytan eller via utjämningselement.

Fördel:

- **Mycket prisvärd lösning.**
- **Stabilt, smalt utförande.**
- **Variation hos spänn- resp. spirallängderna.**

Användningsdata:

För fastsättning av gängtappen bl.a. i en Weldonchuck.

Specialtillbehör:

Utjämningselement nr 335730.

OBS!:

Minimalutjämningsfunktion **bara** i kombination med nr 300415 och 335730. För standard-Weldonchuckar är bara stel fastspänning möjlig, se nr 335740.

Teknisk beskrivning

justersträcka V	10 mm
Spirallängd A	37 mm
Utvändig-Ø D	14 mm
Spännvidd d	6 mm

totallängd L	45 mm
Produktslag	Gängskärningschuck

Tillbehör

Utjämningselement Spännvidd d 3,5-6 mm	335730 3,5-6
----------------------------------------	--------------