



## Weldonelement med utjämning, kort, för nominell diameter: 8mm



### Beställningsdata

Ordernummer	335720 8
GTIN	4045197801500
Artikelklass	32P

### Beskrivning

#### Utförande:

Cylindrisk hållare härdad och slipad med **snabbkoppling**. Invändig fyrkant med hållare för gängtapp resp. överföring av vridmomentet. Klämmekanism förhindrar att gängtappen dras ut. Drag-/tryckutjämning på vardera 0,2 mm via utjämningselement. Fastspänning av Weldonelementet antingen via medbringarytan eller via utjämningselement.

#### Fördel:

- **Mycket prisvärd lösning.**
- **Stabilt, smalt utförande.**
- **Variation hos spänn- resp. spirallängderna.**

#### Användningsdata:

För fastsättning av gängtappen bl.a. i en Weldonchuck.

#### Specialtillbehör:

Utjämningselement nr 335730.

#### OBS!:

Minimalutjämningsfunktion **bara** i kombination med nr 300415 och 335730. För standard-Weldonchuckar är bara stel fastspänning möjlig, se nr 335740.

### Teknisk beskrivning

justersträcka V	10 mm
Spännvidd d	8 mm
Utvändig-Ø D	16 mm
Spirallängd A	39,5 mm

totallängd L	48 mm
Produktslag	Gängskärningschuck

---

## Tillbehör

Utjämningselement Spännvidd d 7-10 mm	335730 7-10
---------------------------------------	-------------