

**Weldonelement stelt, för nominell diameter: 3,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	335740 3,5
GTIN	4045197801319
Artikelklass	32P

**Beskrivning****Utförande:**

Cylindrisk hållare härdad och slipad med **snabbkoppling**. Invändig fyrkant med hållare för gängborr resp. överföring av vridmomentet. Klämmekanism förhindrar att gängborren dras ut. Två medbringarytor med en förskjutning på 180° och 10 mm.

**Fördel:**

- **Mycket prisvärd lösning.**
- **Stabilt, smalt utförande.**
- **Variation hos spänn- resp. spirallängderna.**

**Användningsdata:**

För fastsättning av gängborren bl.a. i en Weldonchuck.

**Teknisk beskrivning**

Spirallängd A	36 mm
Spännvidd d	3,5 mm
Utvändig-Ø D	12 mm
justersträcka V	10 mm
totallängd L	49 mm
Produktslag	Gängskärningschuck

