



Weldonelement stelt, för nominell diameter: 12mm



Beställningsdata

Ordernummer	335740 12
GTIN	4045197801708
Artikelklass	32P

Beskrivning

Utförande:

Cylindrisk hållare härdad och slipad med **snabbkoppling**. Invändig fyrkant med hållare för gängborr resp. överföring av vridmomentet. Klämmekanism förhindrar att gängborren dras ut. Två medbringarytor med en förskjutning på 180° och 10 mm.

Fördel:

- **Mycket prisvärd lösning.**
- **Stabilt, smalt utförande.**
- **Variation hos spänn- resp. spirallängderna.**

Användningsdata:

För fastsättning av gängborren bl.a. i en Weldonchuck.

Teknisk beskrivning

justersträcka V	10 mm
Spännvidd d	12 mm
Utvändig-Ø D	20 mm
Spirallängd A	52 mm
totallängd L	54 mm
Produktslag	Gängskärningschuck

