



Weldonelement stelt, för nominell diameter: 14mm



Beställningsdata

Ordernummer	335740 14
GTIN	4045197801715
Artikelklass	32P

Beskrivning

Utförande:

Cylindrisk hållare härdad och slipad med **snabbkoppling**. Invändig fyrkant med hållare för gängborr resp. överföring av vridmomentet. Klämmekanism förhindrar att gängborren dras ut. Två medbringarytor med en förskjutning på 180° och 10 mm.

Fördel:

- **Mycket prisvärd lösning.**
- **Stabilt, smalt utförande.**
- **Variation hos spänn- resp. spirallängderna.**

Användningsdata:

För fastsättning av gängborren bl.a. i en Weldonchuck.

Teknisk beskrivning

Spirallängd A	56,5 mm
justersträcka V	10 mm
Utvändig-Ø D	25 mm
Spännvidd d	14 mm
totallängd L	69 mm
Produktslag	Gängskärningschuck

