



## Weldonelement stelt, för nominell diameter: 16mm



### Beställningsdata

Ordernummer	335740 16
GTIN	4045197801722
Artikelklass	32P

### Beskrivning

#### Utförande:

Cylindrisk hållare härdad och slipad med **snabbkoppling**. Invändig fyrkant med hållare för gängborr resp. överföring av vridmomentet. Klämmekanism förhindrar att gängborren dras ut. Två medbringarytor med en förskjutning på 180° och 10 mm.

#### Fördel:

- **Mycket prisvärd lösning.**
- **Stabilt, smalt utförande.**
- **Variation hos spänn- resp. spirallängderna.**

#### Användningsdata:

För fastsättning av gängborren bl.a. i en Weldonchuck.

### Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	25 mm
Spännvidd d	16 mm
justersträcka V	10 mm
Spirallängd A	56,5 mm
totallängd L	69 mm
Produktslag	Gängskärningschuck

