

Garant**Euronormbehållare-vagn med fast handtag, Typ: TNB1****Beställningsdata**

Ordernummer	918558 TNB1
GTIN	4045197801746
Artikelklass	91T

Beskrivning**Utförande:**

Svetsad stålkonstruktion. Handtag med Haptoprene®-inlägg och slagtålig polypropen. 2 fasta och 2 svängbara rullar (med spärr) med spårfri polyuretanlöpbeläggning, rullagrade nav.

Passar till:

Euronormbehållare nr 963378, 963379, 963380 vardera strl NB10 – NB80.

Lackering:

Silver **pulverbelagd**.

OBS!:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

vikt	9,6 kg
Djup	400 mm
maximal bärförmåga	250 kg
Material rullar	Spårfri polyuretan-löpbeläggning

Ø hjul	125 mm
höjd	910 mm
Bredd	790 mm
höjd stödrum	180 mm
Produktslag	Vagn, fast handtag

Tillbehör

Eurostandard-behållareblå Typ NB20	963379 NB20
Eurostandard-behållaregrå Typ NB31	963380 NB31
Eurostandard-behållaregrå Typ NB80	963380 NB80
Eurostandard-behållareröd Typ NB42	963378 NB42
Eurostandard-behållareblå Typ NB14	963379 NB14
Eurostandard-behållaregrå Typ NB14	963380 NB14
Eurostandard-behållareröd Typ NB20	963378 NB20
Eurostandard-behållareröd Typ NB70	963378 NB70
Eurostandard-behållaregrå Typ NB15	963380 NB15
Eurostandard-behållaregrå Typ NB55	963380 NB55
Eurostandard-behållareröd Typ NB14	963378 NB14
Eurostandard-behållareröd Typ NB10	963378 NB10
Eurostandard-behållaregrå Typ NB33	963380 NB33
Eurostandard-behållareblå Typ NB42	963379 NB42
Eurostandard-behållaregrå Typ NB42	963380 NB42
Eurostandard-behållareblå Typ NB10	963379 NB10
Eurostandard-behållaregrå Typ NB20	963380 NB20
Eurostandard-behållaregrå Typ NB34	963380 NB34
Eurostandard-behållaregrå Typ NB24	963380 NB24
Eurostandard-behållaregrå Typ NB70	963380 NB70
Eurostandard-behållaregrå Typ NB10	963380 NB10

Eurostandard-behållareblå Typ NB70	963379 NB70
Eurostandard-behållaregrå Typ NB50	963380 NB50