



Spänningsprovare, Typ: 750-1



Beställningsdata

Ordernummer	473210 750-1
GTIN	4029547013898
Artikelklass	47B

Beskrivning

Utförande:

Robust plasthölje och ergonomisk handtagsform med antiglidning för säkert arbete utan halkrisk.

Överskådlig 360° display med optisk fiber.

Funktion:

IP64: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

För professionell spännings-, kontinuitets- och polaritetsprovning i flera steg. Lämpar sig för arbeten inom elektroteknik, industrin, underhåll och service (felsökning)

Norm:

DIN EN 61243-3 und CAT III

leveransinnehåll:

inkl. batterier nr 081561 storlek LR3, mätspetskydd och mätspetstillsatser.

Teknisk beskrivning

kontinuitetsprovning	akustisk/ LED upp till 500 k Ω
indikeringsintervall AC	12 - 690 V

IP-skyddsklass	IP 64
provning av fasföljd	100 – 690 V
indikeringsintervall DC	12 - 690 V
överspänningskategori	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Kalibrering	I1
Antal ingående batterier	2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081551 LR3
Energiförsörjning	Batteridrivna
Produktslag	Spänningsprovare

Tjänster

KalibreringSpänningsprovare Typ S	027120 S
DAkKS-kalibreringSpänningsprovare Typ S	027160 S

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3
--	------------