



Elektroniksidavbitare spegelpolerad, spetsigt huvud, FW, totallängd: 115mm



Beställningsdata

Ordernummer	726436 115
GTIN	4003773025122
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Blankpolerad yta och därför inga störningar i kopplingsområde på grund av bländande kromdelar. Stabil, genomstucken led utan spel. Dubbelfjäder med låg friktion för mjuk och jämn öppning. Flerkomponentsgrepphylsor svar/grå, elektriskt avledande. **ESD-skyddad.**

Användningsdata:

För fin skärande bearbetning, t.ex. i elektronik och finmekanik.

Norm:

DIN ISO 9654

Material:

Kullagerstål, induktionshärdade skär.

Teknisk beskrivning

huvudbredd	11 mm
klippkapacitet koppartråd max Ø	0,3 - 1,3 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	0,3 - 0,5 mm
totallängd	115 mm
skärlängd	14 mm
klippkapacitet medelhård tråd upp till Ø	0,3 - 1 mm
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Skärfas	Liten fas

Material	Kullagerstål
Huvudets form	spetsig
Norm	DIN ISO 9654
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 62 HRC)
Yta	spegelpolerad
Produktnamnsattribut	FW
Produktslag	Skärande tång