



## Digitalt verkstadsskjutmått IP67 utan mätspetsar, mätområde: 200mm



### Beställningsdata

Ordernummer	415366 200
GTIN	2050001894021
Artikelklass	46P

### Beskrivning

#### Utförande:

Mycket stor, lättavläst kontrastrik LCD-display. Sifferhöjd 8 mm resp. 14 mm (fr.o.m. storlek 500 mm). Med Preset (måttförinställning) Skjutmåttet är beständigt mot vatten, kylvätskor, olja och damm.

#### Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

#### leveransinnehåll:

Inkl. batteri nr 081560 strl. CR2032.

#### Specialtillbehör:

Datakabel nr 498948 strl. USB2.

### Teknisk beskrivning

Ansats för inre mått – Ø	10 mm
avläsning	0,01 mm
skänkellängd	100 mm
avläsning	0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Kalibrering	A1
felgräns	0,03 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032

Antal ingående batterier	1
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	Verkstadsnorm
datautgång	USB-gränssnitt
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Verkstadsskjutmått

## Tjänster

DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm	021000 200

## Tillbehör

Anslutningskabel Typ USB2	498948 USB2
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032