



Hårdmetallbetongborr "CYL-3 ", Borr-Ø: 3 mm



Beställningsdata

Ordernummer	786005 3
GTIN	3165140186674
Artikelklass	76K

Beskrivning

Utförande:

Borr med seghärdade hårdmetallskär som löfts fast vid hög temperatur. Asymmetrisk spårform för bästa spåntransport.

Hammar- och rotationsborr med kraftigt hårdmetallskär.

Användningsdata:

Framför allt avsedd för **borrning av plugghål med slagbormaskiner** i betong, murverk, natursten och tegel.

Även lämplig för rotationsborrning i hård- och mjukträ, plast, akryl och keramik. Vid korrigerad skärdata kan borret även användas för härdat stål.

Skaft: Cylindriskt skaft

spirallängd: 40 mm

totallängd: 70 mm

Skaft-Ø: 3 mm

Teknisk beskrivning

totallängd	70 mm
Skaft-Ø	3 mm
Borr-Ø	3 mm
spirallängd	40 mm
Antal skär Z	2
Skärmaterial	VHM
Norm	ISO 5468
Norm	DIN 8039

Användning med slag/utan slag	slagborring
Skaft	Cylindriskt skaft
Produktslag	Stenborr