



## Hårdmetallbetongborr "CYL-3 ", Borr-Ø: 10 mm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 786005 10     |
| GTIN         | 3165140186773 |
| Artikelklass | 76K           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Borr med seghärdade hårdmetallskär som löfts fast vid hög temperatur. Asymmetrisk spårform för bästa spåntransport.

**Hammar- och rotationsborr** med kraftigt hårdmetallskär.

#### Användningsdata:

Framför allt avsedd för **borrning av plugghål med slagbormaskiner** i betong, murverk, natursten och tegel.

Även lämplig för rotationsborrning i hård- och mjukträ, plast, akryl och keramik. Vid korrigerad skärdata kan borret även användas för härdat stål.

Skaft: Cylindriskt skaft

spirallängd: 80 mm

totallängd: 120 mm

Skaft-Ø: 10 mm

### Teknisk beskrivning

|              |          |
|--------------|----------|
| Antal skär Z | 2        |
| totallängd   | 120 mm   |
| Borr-Ø       | 10 mm    |
| spirallängd  | 80 mm    |
| Skaft-Ø      | 10 mm    |
| Skärmaterial | VHM      |
| Norm         | ISO 5468 |
| Norm         | DIN 8039 |

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Användning med slag/utan slag | slagborring       |
| Skaft                         | Cylindriskt skaft |
| Produktslag                   | Stenborr          |