



Hårdmetallbetongborr "CYL-3 ", Borr-Ø: 14 mm



Beställningsdata

Ordernummer	786005 14
GTIN	3165140186810
Artikelklass	76K

Beskrivning

Utförande:

Borr med seghärdade hårdmetallskär som löfts fast vid hög temperatur. Asymmetrisk spårform för bästa spåntransport.

Hammar- och rotationsborr med kraftigt hårdmetallskär. Med reducerat fäste.

Användningsdata:

Framför allt avsedd för **borrning av plugghål med slagbormaskiner** i betong, murverk, natursten och tegel.

Även lämplig för rotationsborrning i hård- och mjukträ, plast, akryl och keramik. Vid korrigerad skärdata kan borret även användas för härdat stål.

Skaft: Cylindriskt skaft

spirallängd: 90 mm

totallängd: 150 mm

Skaft-Ø: 10 mm

Teknisk beskrivning

Borr-Ø	14 mm
spirallängd	90 mm
Skaft-Ø	10 mm
Antal skär Z	2
totallängd	150 mm
Skärmaterial	VHM
Norm	ISO 5468
Norm	DIN 8039

Användning med slag/utan slag	slagborring
Skaft	Cylindriskt skaft
Produktslag	Stenborr