



Hårdmetalluniversalborr "CYL-9" Lång, Borr-Ø: 6 mm



Beställningsdata

Ordernummer	787065 6
GTIN	3165140044899
Artikelklass	76K

Beskrivning

Utförande:

Hårdmetallspets **med skarpslipade skär och universell skärvinkel. Självcentrerande spets** ger exakta hål även i hårda ytor. Fäste av seghärdat specialstål.

Användningsdata:

För borrar i en mängd olika material, även i ett arbetsmoment:

- **Tegel, gasbetong, lätta byggmaterial, plast.**
- **Kakel, keramik, marmor, glas.**
- **Armeringsjärn i betong.**

OBS!:

- **Obs! Får endast användas vid rotationsborrning (utan slag)!**
- **Snabbare borrning och fler borrhål per batteriladdning än med hammarborrar.**

Skaft: Cylindriskt skaft

spirallängd: 90 mm

totallängd: 150 mm

Teknisk beskrivning

Borr-Ø	6 mm
totallängd	150 mm
Antal skär Z	2
spirallängd	90 mm
Skärmaterial	VHM
Användning med slag/utan slag	ej slagborrning
Skaft	Cylindriskt skaft
Produktslag	Universalborr

