

**Hårdmetallhammarborr "5" SDS-plus, Ø×total längd: 10X215mm****Beställningsdata**

Ordernummer	789005 10X215
GTIN	3165140028349
Artikelklass	76K

Beskrivning**Utförande:**

Aktiv centreringsspets för aktivt skärande i betong. Den högklassiga hårdmetallspetsen med extra kraftig lödning garanterar lång brukstid även i armerad betong.

Användningsdata:

För borring i betong, natursten och murverk.

OBS!:

När du borrar med ett extra långt borr (> 500 mm) bör du först förborra med ett kortare borr med samma diameter (för att undvika böjbrott).

Teknisk beskrivning

spirallängd	150 mm
totallängd	215 mm
Antal skär Z	2
Ø	10 mm
Skärmaterial	VHM
Användning med slag/utan slag	slagborring
Skaft	SDS Plus
Produktslag	Stenborr