



## Hårdmetallhammarborr "5" SDS-plus, Ø×total längd: 10X360mm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 789005 10X360 |
| GTIN         | 3165140028356 |
| Artikelklass | 76K           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Aktiv centreringsspets för aktivt skärande i betong. Den högklassiga hårdmetallspetsen med extra kraftig lödning garanterar lång brukstid även i armerad betong.

#### Användningsdata:

För borring i betong, natursten och murverk.

#### OBS!:

När du borrar med ett extra långt borr (> 500 mm) bör du först förborra med ett kortare borr med samma diameter (för att undvika böjbrott).

### Teknisk beskrivning

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| totallängd                    | 360 mm      |
| spirallängd                   | 300 mm      |
| Antal skär Z                  | 2           |
| Ø                             | 10 mm       |
| Skärmaterial                  | VHM         |
| Användning med slag/utan slag | slagborring |
| Skaft                         | SDS Plus    |
| Produktslag                   | Stenborr    |