

**Garant****RC.X 1003, Sort: HB7010-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	260640 HB7010-1
GTIN	4045197801838
Artikelklass	21G

### Beskrivning

RC.X 1003 HB7010-1 spån-brytare: SM  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 120 - 440 m/min

### Teknisk beskrivning

Matning $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 440 m/min
Skärdjup $a_p$	0,5 - 2 mm
Primäranvändning	P
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HB7010-1
spån-brytare	SM

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	RCMX 1003
Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning