

**HOLEX****Lamellslipstift (A), Korn 120, Huvud-Ø×huvudbredd: 15X15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	554300 15X15
GTIN	4045197803320
Artikelklass	52E

**Beskrivning****Utförande:**

Radiellt infästa slipdukslameller runt verktygets axel.

Slipdukslameller belagda med **normalkorund (A)**.

**Användningsdata:**

Framför allt för finslipnings- och poleringsarbeten på större radier vid verktygs- och formtillverkning, inom behållar- och maskinbyggnad. Slipdukslamellerna anpassar sig till arbetsstyckets konturer.

**Teknisk beskrivning**

Skaft-Ø	3 mm
huvudbredd	15 mm
Kornstorlek	120
maximalt varvtal:	35000 min <sup>-1</sup>
Huvud-Ø	15 mm
rekommenderat varvtal	24000 min <sup>-1</sup>
Slipmedel	Korundslipkorn (A)
Slipmedlets beteckning	A
Produktnamnsattribut	Korn 120
Produktslag	Lamellslipstift

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
torrt	lämplig		