

**HOLEX****Lamellslipstift Nylonduk/slipduk, fin, Huvud-Ø×huvudbredd: 50X20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	554930 50X20
GTIN	4045197803788
Artikelklass	52E

**Beskrivning****Utförande:**

Radiellt infästa slipdukslameller runt verktygets axel. I kombination med slipduk blir **slipeffekten** hos slipnylonen **större**. Skaft-Ø 6 mm.

**Användningsdata:**

För avlägsning av smuts- och oxidskikt på metaller liksom för mattpolering av Cr-Ni och andra rostfria stål samt ickejärnmetaller.

**Teknisk beskrivning**

rekommenderat varvtal	6000 min <sup>-1</sup>
Huvud-Ø	50 mm
Skaft-Ø	6 mm
maximalt varvtal:	11000 min <sup>-1</sup>
huvudbredd	20 mm
Slipmedlets beteckning	A
Motsvarande kornstorlek	280 / 240
finhetsgrad	fin

Produktnamnsattribut	fin
Produktslag	Lamellslipstift

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	mindre lämplig		
torrt	lämplig		