

**Lamellslipstift Nylonduk (A), fin, Huvud-Ø×huvudbredd: 50X20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	554970 50X20
GTIN	4045197803931
Artikelklass	52E

Beskrivning**Utförande:**

Radiellt infästa slipdukslameller runt verktygets axel. Skaft-Ø 6 mm.

Nylonduk belagd med normalkorund (A). Ger en **jämn, matt finish**.

Användningsdata:

För avlägsning av smuts- och oxidskikt på metaller liksom för mattpolering av Cr-Ni och andra rostfria stål samt ickejärnmetaller.

Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	11000 min ⁻¹
rekommenderat varvtal	6000 min ⁻¹
Huvud-Ø	50 mm
Skaft-Ø	6 mm
huvudbredd	20 mm
Slipmedlets beteckning	A
Motsvarande kornstorlek	280
finhetsgrad	fin
Produktnamnsattribut	fin

Produktslag

Lamellslipstift

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	mindre lämplig		
torrt	lämplig		