

 bilz

Krympverktyg ISG-1000



Beställningsdata

Ordernummer	354400
GTIN	2050001790606
Artikelklass	35B

Beskrivning

Utförande:

Enkel hantering. Litet och lätt krympverktyg som kan användas mobilt. Största krympbara verktygslängd 290 mm. Krympområde Ø 3 – 16 mm.

leveransinnehåll:

1 utbytesskiva 6 – 16 mm och 1 par skyddshandskar

Specialtillbehör:

Utbytesskivor nr 354440, verktygsgrundhållare nr 354225– 354227.

Teknisk beskrivning

Djup	390 mm
Bredd	310 mm
effekt	6,5 kW
anslutning	3×400V / 16A
höjd	640 mm
Energiförsörjning	Nätdriven

Produktslag

Krympaggregat

Tillbehör

Verktggrundhållareför HSK för koniskt HSK-skaft 50	354226 50
Verktggrundhållareför PSC för koniskt PSC-skaft 40	354227 40
Värmskyddshandske, parTempDex 710 Handskstorlek 11	094630 11
Verktggrundhållareför SK för koniskt SK-skaft 50	354225 50
Verktggrundhållareför HSK för koniskt HSK-skaft 40	354226 40
Verktggrundhållareför PSC för koniskt PSC-skaft 30	354227 30
Verktggrundhållareför HSK för koniskt HSK-skaft 32	354226 32
Utbytesskiva för ISG-1000 för spänn-Ø 3-6 mm	354440 3-6
Verktggrundhållareför PSC för koniskt PSC-skaft 50	354227 50
Värmskyddshandske, parTempDex 710 Handskstorlek 9	094630 9
Utbytesskiva för ISG-1000 för spänn-Ø 6-16 mm	354440 6-16
Verktggrundhållareför HSK för koniskt HSK-skaft 63	354226 63
Verktggrundhållareför PSC för koniskt PSC-skaft 63	354227 63
Verktggrundhållareför HSK för koniskt HSK-skaft 80	354226 80
Verktggrundhållareför SK för koniskt SK-skaft 30	354225 30
Verktggrundhållareför HSK för koniskt HSK-skaft 100	354226 100
Verktggrundhållareför SK för koniskt SK-skaft 40	354225 40