



Rullmåttband Vario noggrannhet 1, bandlängd: 3m



Beställningsdata

Ordernummer	462090 3
GTIN	4007368112235
Artikelklass	46M

Beskrivning

Utförande:

Ett extra lätt och praktiskt måttband för yrkesanvändning. Hölje av glasfiberarmerad polyamid.

Med bandspärr och automatisk bandåtergång. Glidlager av specialmaterialet TRIBOCOMP® med teflon ger en **mjuk glidning** och en utomordentligt lätt gång. Den innovativa dämparen av specialgummi tar upp rekylerenergin och skonar handleden. En speciell klarlack skyddar bandet effektivt mot slitage. Den **extra antireflexbehandlingen** ger klar sikt under alla ljusförhållanden.

Teknisk beskrivning

husets längd	58 mm
bandlängd	3 m
bandbredd	13 mm
husets bredd	26 mm
husets höjd	57 mm
Norm	EG I
Kalibrering	G1
Produktslag	Bandmått

Tjänster

KalibreringRullmåttband maximal längd 5 m

026240 5