

Garant**Polerslipstift korn 80 (grått) grov, Huvud-Ø×huvudlängd: 6X10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	551850 6X10
GTIN	4045197803894
Artikelklass	51E

Beskrivning**Utförande:**

Polerstift med **normalkorund (A)** i gummielastisk bindning.

GARANT polerstift utmärker sig genom sin långa livslängd och genom att de snabbt ger en fin och likformig yta. Beroende på utförandet uppnås finpoleringar ända upp till blankpolering. GARANT-polerstift kan profileras med avrundningsverktyg.

Användningsdata:

För finslipning och polering av stål, rostfria och syrafasta stålkvaliteter, höghållfasta material och ickejärnmetaller. Polerslipstiften sätts inte igen ens av smörjande material. För mattpolering eller optiska effekter på rostfria behållare osv. **Tack vare slipkornets elastiska bindning uppnås en mycket fin polityr.**

Inte lämplig för kanter och grova ytor.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	80
rekommenderad periferihastighet:	10 - 15 m/s
Formbeskrivning	Cylinder

Huvud-Ø	6 mm
Skaft-Ø	3 mm
huvudlängd	10 mm
Slipmedel	Normalkorund (A)
Slipmedlets beteckning	A
Färg	grå
Produktslag	Polerstift

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
CuZn	lämplig		
torrt	lämplig		