

Garant**Skärhållare Medium-Plus axiell, vänster, Ø-Område Instick D1 / D2:
122/180mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|----------------|
| Ordernummer | 274046 122/180 |
| GTIN | 4062406204549 |
| Artikelklass | 21U |

Beskrivning**Utförande:**

För vändskär nr 275021 – 275048. $D_2 = 999$ i storleksbeteckningen motsvarar teoretiskt oändligt.

Användningsdata:

I kombination med klämhållare nr 274002 eller alternativt med adapter nr 274001 och passande grundhållare för sticksvärd.

Observera:

Utan montageskruvar (ingår i leveransen av verktygshållaren). Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

OBS!:

$D_1 = \text{min. } \emptyset \text{ för 1:a insticket} / D_2 = \text{max. } \emptyset \text{ för 1:a insticket.}$

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|---------|
| maximal första insticksdiameter D_2 | 180 mm |
| minimal första insticksdiameter D_1 | 122 mm |
| maximalt sågdjup t_{max} | 20 mm |
| Användning | vänster |
| Systemnyckel | ja |
| Spårbredd w | 4 mm |

Produktslag

Skärhållare