



## Bordsmärkningssystem med 120/100 Station Touch, Typ: STATION



### Beställningsdata

|              |                |
|--------------|----------------|
| Ordernummer  | 085756 STATION |
| GTIN         |                |
| Artikelklass | 04F            |

### Beskrivning

#### Utförande:

Bordsmärksystem med:

- **kapacitiv pekskärm**
- **vipparm för snabbt komponentbyte**
- **elektromagnetisk drivning**
- **tillkopplingsbar LED-belysning av märkområdet**
- **släpkedstyrd elektronikkabel**
- **laserpekare för simulering av märkförloppet**
- **30 inställbara slagstyrkor**
- **integrerad programvara**

### Teknisk beskrivning

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| maximalt märkdjup        | 5 mm                 |
| typhöjd                  | 1 - 99,9 mm          |
| tillverkarens beteckning | mini 120/100 STATION |
| datautgång               | Digimatic-gränssnitt |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| datautgång                  | Ethernet      |
| maximal markeringsfälthöjd  | 100 mm        |
| maximal markeringsfältbredd | 120 mm        |
| Skriftecken                 | 0-9           |
| Skriftecken                 | Aa-Zz         |
| Skriftecken                 | Skiljetecken  |
| Typsnitt                    | Mittelschrift |
| Energiförsörjning           | Nätdriven     |
| märkspänning                | 230 V         |
| Produktslag                 | Nålmärkare    |

## Tillbehör

|  |               |
|--|---------------|
| Magnethållare för FlyMarker® mini Typ 120/45               | 085758 120/45 |
| Slagmagnet, extra stark Typ 120/45                         | 085779 120/45 |
| Pelarstativ för stationär användning. Typ MINI             | 085783 MINI   |
| Logoframställning från fil Typ LOGO                        | 085785 LOGO   |
| Märknål för FlyMarker® Vinkel hos märknålsspetsen 110 grad | 085790 110    |
| Märknål för FlyMarker® Vinkel hos märknålsspetsen 60 grad  | 085790 60     |
| Märknål för FlyMarker® Vinkel hos märknålsspetsen 90 grad  | 085790 90     |