

Impregnerad säkerhetsgångtrall av trä med fasad kant på ena långsidan och kantprofil på båda kortsidorna, Bredd 80 cm, gångtrallens längd: 200cm



Beställningsdata

Ordernummer	964862 200
GTIN	4047482136298
Artikelklass	96C

Beskrivning

Utförande:

Säkerhetsgångtrall av stabila, räfflade bokträlistor. Koppling mellan listerna av rostfria stållinor, 3 mm tjocka. Lås och täckåpor av mässing. Elastiska gummifötter av NBR hindrar trätrallen från att glida och säkerställer en hög gångkomfort. Impregneringen gör den särskilt lämplig för användning vid olje- och kylsmörjmedel. Rengöring: Rulla ihop trätrallen.

Höjd: cirka 35 mm

Vikt: cirka 13 kg/m²

Norm: Provad med avseende på halksäkerhet (R11) och undanträngningsutrymme (V10) genom IFA (Institutet för arbets säkerhet inom den tyska lagstadgade olycksfallsförsäkringen).

Kantprofil:

Extra fasning av gångtrallens **kortsidor**.

Fasning:

Extra fasning av gångtrallens **långsidor** i 45° vinkel.

Teknisk beskrivning

gångtrallens längd	200 cm
vikt	24,5 kg
tillverkarens beteckning	Träställningstrall
Produktnamnsattribut	Bredd 80 cm
gångtrallens bredd	80 cm
Produktslag	Träställningstrall

