

## Impregnerad säkerhetsgångtrall av trä med fasad kant på ena långsidan och kantprofil på båda kortsidorna, Bredd 80 cm, gångtrallens längd: 150cm



### Beställningsdata

Ordernummer	964862 150
GTIN	4047482136281
Artikelklass	96C

### Beskrivning

#### Utförande:

Säkerhetsgångtrall av stabila, räfflade bokträlistor. Koppling mellan listerna av rostfria stållinor, 3 mm tjocka. Lås och täckåpor av mässing. Elastiska gummifötter av NBR hindrar trätrallen från att glida och säkerställer en hög gångkomfort. Impregneringen gör den särskilt lämplig för användning vid olje- och kylsmörjmedel. Rengöring: Rulla ihop trätrallen.

**Höjd:** cirka 35 mm

**Vikt:** cirka 13 kg/m<sup>2</sup>

**Norm:** Provad med avseende på halksäkerhet (R11) och undanträngningsutrymme (V10) genom IFA (Institutet för arbets säkerhet inom den tyska lagstadgade olycksfallsförsäkringen).

#### Kantprofil:

Extra fasning av gångtrallens **kortsidor**.

#### Fasning:

Extra fasning av gångtrallens **långsidor** i 45° vinkel.

### Teknisk beskrivning

vikt	18,5 kg
gångtrallens längd	150 cm
tillverkarens beteckning	Träställningstrall
Produktnamnsattribut	Bredd 80 cm
gångtrallens bredd	80 cm
Produktslag	Träställningstrall

