

Garant**Ring- och sexkantnyckel, nyckelvidd: 9mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 613600 9 |
| GTIN | 4062406219666 |
| Artikelklass | 61A |

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.

Med optimerat profilskaft för extra säkert grepp och ergonomiskt arbete. Mycket hållbar och extremt belastningstålig. Ringsida med **HT-Drive** profil.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Kromvanadinstål, flagningssäkert mattförkromat.

OBS!:

HT-Drive – profilen med extra noggrann passning.

Fördel:

- **Skrubar grips i flankerna. – Skruvarna skonas. – Längre användningstid för skruven.**
- **Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg. – Säkert grepp och högre kraftöverföring.**

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------------|------------|
| nyckelvidd | 9 mm |
| maximal käfthöjd h ₁ | 4,5 mm |
| nyckellängd L | 120 mm |
| maximal ringhöjd h _{2 max} | 8 mm |
| Nyckelvidder | metrisk |
| Norm | DIN 3113 A |

| | |
|----------------------|-----------------|
| Norm | ISO 3318 |
| Norm | ISO 7738 |
| Tillverkningsprocess | sänksmida |
| Material | Kromvanadinstål |
| Yta | mattförokromad |
| Produktslag | Skruvnyckel |