

Garant**Ring- och sexkantnyckel, nyckelvidd: 17mm****Beställningsdata**

Ordernummer	613600 17
GTIN	4062406220075
Artikelklass	61A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.

Med optimerat profilskaft för extra säkert grepp och ergonomiskt arbete. Mycket hållbar och extremt belastningstålig. Ringsida med **HT-Drive** profil.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Kromvanadinstål, flagningssäkert mattförkromat.

OBS!:

HT-Drive – profilen med extra noggrann passning.

Fördel:

- **Skrubar grips i flankerna. – Skruvarna skonas. – Längre användningstid för skruven.**
- **Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg. – Säkert grepp och högre kraftöverföring.**

Teknisk beskrivning

nyckellängd L	190 mm
maximal käfthöjd h ₁	8 mm
nyckelvidd	17 mm
Nyckelvidder	metrisk
maximal ringhöjd h _{2 max}	13 mm
Norm	DIN 3113 A

Norm	ISO 3318
Norm	ISO 7738
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Kromvanadinstål
Yta	mattförokromad
Produktslag	Skruvnyckel