

**Garant****Ring- och sexkantnyckel, nyckelvidd: 24mm****Beställningsdata**

Ordernummer	613600 24
GTIN	4062406220105
Artikelklass	61A

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.

Med optimerat profilskaft för extra säkert grepp och ergonomiskt arbete. Mycket hållbar och extremt belastningstålig. Ringsida med **HT-Drive** profil.

**Norm:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Material:**

Kromvanadinstål, flagningssäker mattförkromat.

**OBS!:**

**HT-Drive** – profilen med extra noggrann passning.

**Fördel:**

- **Skrubar grips i flankerna. – Skruvarna skonas. – Längre användningstid för skruven.**
- **Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg. – Säkert grepp och högre kraftöverföring.**

**Teknisk beskrivning**

nyckelvidd	24 mm
maximal käfthöjd h <sub>1</sub>	12 mm
Nyckelvidder	metrisk
nyckellängd L	280 mm
maximal ringhöjd h <sub>2 max</sub>	16 mm
Norm	DIN 3113 A

Norm	ISO 3318
Norm	ISO 7738
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Kromvanadinstål
Yta	mattförokromad
Produktslag	Skruvnyckel