

Garant**Ringskiftnyckel, långt utförande, nyckelvidd: 11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	614600 11
GTIN	4062406220631
Artikelklass	61A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.

Med greppsäkert och smidigt profilskaft. Mycket slitstark och extremt belastningstålig. **Ringsida med hög bockning.**

Norm:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromad (flagningssäker), rundad.

OBS!:

HT-Drive – den unika profilen. En profil med extrem passform – utvecklad för flyg och rymdfart. Verktyg med den här profiltrustningen känns igen på **HT-Drive**-märkningen. **Fördelar:**

- **Skruvar grips i flankerna. – Skruvarna skonar. – Längre användningstid för skruven.**
- **Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg. – Säkert grepp och högre kraftöverföring.**

Teknisk beskrivning

maximal ringhöjd $h_{2\max}$	9 mm
Nyckelvidder	metrisk
nyckelvidd	11 mm
nyckellängd L	180 mm
maximal käfthöjd h_1	6 mm
Ringläge	10 grad
Tillverkningsprocess	sänksmidda

Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromning på nickel
gnistfri	nej
Djupt böjd ring	ja
Produktslag	Skruvnyckel