

**Garant****Ringskiftnyckel, långt utförande, nyckelvidd: 13mm****Beställningsdata**

Ordernummer	614600 13
GTIN	4062406220648
Artikelklass	61A

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.

Med greppsäkert och smidigt profilskaft. Mycket slitstark och extremt belastningstålig. **Ringsida med hög bockning.**

**Norm:**

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

**Material:**

Chrome-Alloy-Steel, förkromad (flagnings säker), rundad.

**OBS!:**

**HT-Drive** – den unika profilen. En profil med extrem passform – utvecklad för flyg och rymdfart.

Verktyg med den här profiltrustningen känns igen på **HT-Drive**-märkningen. **Fördelar:**

- **Skrubar grips i flankerna. – Skruvarna skonar. – Längre användningstid för skruven.**
- **Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg. – Säkert grepp och högre kraftöverföring.**

**Teknisk beskrivning**

maximal käfthöjd h1	6,5 mm
maximal ringhöjd h <sub>2max</sub>	10 mm
Nyckelvidder	metrisk
nyckelvidd	13 mm
nyckellängd L	195 mm
Ringläge	10 grad
Tillverkningsprocess	sänksmidda

Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromning på nickel
gnistfri	nej
Djupt böjd ring	ja
Produktslag	Skruvnyckel