

Garant**Dubbla u-nycklar, Nyckelvidder: 16X18mm****Beställningsdata**

Ordernummer	610600 16X18
GTIN	4062406220303
Artikelklass	61A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

Med optimerat profilskaft för extra säkert grepp och ergonomiskt arbete. Mycket slitstark och extremt belastningstålig.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, flagningssäkert mattförokromat.

Teknisk beskrivning

nyckellängd L	220 mm
maximal käftbredd b1	36 mm
maximal käfthöjd h	7 mm
Nyckelvidder	metrisk
maximal käftbredd b2	40 mm
Nyckelvidd ₂	18 mm
Nyckelvidd ₁	16 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318
Käftvinkel 1	15 grad

Käftvinkel 2	15 grad
Material	Kromvanadinstål
Yta	mattförokromad
gnistfri	nej
Samma nyckelvidd i båda ändar	nej
Produktslag	Skruvnyckel