

Garant**Dubbla u-nycklar, Nyckelvidder: 8X10mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 610600 8X10 |
| GTIN | 4062406220198 |
| Artikelklass | 61A |

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

Med optimerat profilskaft för extra säkert grepp och ergonomiskt arbete. Mycket slitstark och extremt belastningstålig.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, flagningssäkert mattförokromat.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------|----------|
| Nyckelvidd ₁ | 8 mm |
| nyckellängd L | 140 mm |
| maximal käftbredd b1 | 20 mm |
| Nyckelvidder | metrisk |
| maximal käfthöjd h | 5 mm |
| maximal käftbredd b2 | 23 mm |
| Nyckelvidd ₂ | 10 mm |
| Norm | DIN 3110 |
| Norm | ISO 3318 |
| Käftvinkel 1 | 15 grad |

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Käftvinkel 2 | 15 grad |
| Material | Kromvanadinstål |
| Yta | mattförokromad |
| gnistfri | nej |
| Samma nyckelvidd i båda ändar | nej |
| Produktslag | Skruvnyckel |