

**Garant****Ringnyckel, hög bockning, nyckelvidd: 13X15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	615600 13X15
GTIN	4062406220907
Artikelklass	61A

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

Med greppsäkert och smidigt profilskaft. Mycket slitstark och extremt belastningstålig. Ringsidor med **HT-Drive** profil.

**Norm:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Material:**

Kromvanadinstål, flagningsäkert mattförkromat.

**OBS!:**

**HT-Drive** – profilen med extra noggrann passning.

**Fördel**

- **Skrubar grips i flankerna.**
- **Skrubarna skonar.**
- **Längre användningstid för skruven.**
- **Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg.**
- **Säkert grepp och högre kraftöverföring.**

**Teknisk beskrivning**

maximal ring- $\varnothing$ D <sub>2</sub> max	23 mm
nyckellängd L	245 mm
Nyckelvidd <sub>1</sub>	13 mm
Nyckelvidder	metrisk
Nyckelvidd <sub>2</sub>	15 mm

maximal ring-Ø D <sub>1</sub> max	22 mm
Ringläge	75 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Kromvanadinstål
Yta	mattförokromad
Djupt böjd ring	ja
Öppen ring	nej
Produktslag	Skruvnyckel