

Garant**Ringnyckel, hög bockning, nyckelvidd: 8X10mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 615600 8X10 |
| GTIN | 4062406220853 |
| Artikelklass | 61A |

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

Med greppsäkert och smidigt profilskaft. Mycket slitstark och extremt belastningstålig. Ringsidor med **HT-Drive** profil.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, flagningsäkert mattförkromat.

OBS!:

HT-Drive – profilen med extra noggrann passning.

Fördel

- **Skrubar grips i flankerna.**
- **Skrubarna skonas.**
- **Längre användningstid för skruven.**
- **Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg.**
- **Säkert grepp och högre kraftöverföring.**

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------------------|--------|
| nyckellängd L | 180 mm |
| Nyckelvidd ₁ | 8 mm |
| Nyckelvidd ₂ | 10 mm |
| maximal ring-Ø D ₁ max | 14 mm |
| maximal ring-Ø D ₂ max | 16 mm |

| | |
|----------------------|-----------------|
| Nyckelvidder | metrisk |
| Ringläge | 75 grad |
| Tillverkningsprocess | sänksmida |
| Material | Kromvanadinstål |
| Yta | mattförokromad |
| Djupt böjd ring | ja |
| Öppen ring | nej |
| Produktslag | Skruvnyckel |