

Garant**Ringskiftnyckel, långt utförande, nyckelvidd: 18mm****Beställningsdata**

Ordernummer	614600 18
GTIN	4062406220693
Artikelklass	61A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.

Med greppsäkert och smidigt profilskaft. Mycket slitstark och extremt belastningstålig. **Ringsida med hög bockning.**

Norm:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromad (flagningssäker), rundad.

OBS!:

HT-Drive – den unika profilen. En profil med extrem passform – utvecklad för flyg och rymdfart.

Verktyg med den här profilutrustningen känns igen på **HT-Drive**-märkningen. **Fördelar:**

- **Skrubar greps i flankerna. – Skruvarna skonar. – Längre användningstid för skruven.**
- **Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg. – Säkert grepp och högre kraftöverföring.**

Teknisk beskrivning

maximal käfthöjd h1	8,5 mm
nyckelvidd	18 mm
nyckellängd L	255 mm
Nyckelvidder	metrisk
maximal ringhöjd h _{2 max}	12 mm
Ringläge	10 grad
Tillverkningsprocess	sänksmidda

Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromning på nickel
gnistfri	nej
Djupt böjd ring	ja
Produktslag	Skruvnyckel