

**Garant****Ringskiftnyckelsats, långt utförande, Antal nycklar: 14****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 614610 14     |
| GTIN         | 4062406220815 |
| Artikelklass | 61A           |

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.

Med greppsäkert och smidigt profilskaft. Mycket slitstark och extremt belastningstålig. **Ringsida med hög bockning.**

**Norm:**

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

**Material:**

Chrome-Alloy-Steel, förkromad (flagningssäker), rundad.

**leveransinnehåll:**

Vardera 1 ringskruvnyckel nr 614600 / 614200 / 614900: Strl 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

**OBS!:**

**HT-Drive** – den unika profilen. En profil med extrem passform – utvecklad för flyg och rymdfart.

Verktyg med den här profilutrustningen känns igen på **HT-Drive**-märkningen. **Fördelar:**

- **Skrubar grips i flankerna. – Skruvarna skonas. – Längre användningstid för skruven.**
- **Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg. – Säkert grepp och högre kraftöverföring.**

**Teknisk beskrivning**

|              |         |
|--------------|---------|
| Nyckelvidder | metrisk |
|--------------|---------|

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Antal nycklar   | 14              |
| Ringläge        | 10 grad         |
| Material        | Kromvanadinstål |
| Yta             | mattförokromad  |
| Djupt böjd ring | ja              |
| Långt utförande | ja              |
| Produktslag     | Skruvnyckel     |

## Tillbehör

|   |           |
|---|-----------|
| Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 17 mm | 614600 17 |
| Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 15 mm | 614600 15 |
| Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 20 mm | 614600 20 |
| Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 16 mm | 614600 16 |
| Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 22 mm | 614600 22 |
| Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 10 mm | 614600 10 |
| Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 24 mm | 614600 24 |
| Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 19 mm | 614600 19 |
| Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 14 mm | 614600 14 |
| Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 21 mm | 614600 21 |
| Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 18 mm | 614600 18 |
| Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 11 mm | 614600 11 |
| Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 13 mm | 614600 13 |
| Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 12 mm | 614600 12 |