

**Garant****Ringskiftnyckel, långt utförande, nyckelvidd: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	614600 20
GTIN	4062406220716
Artikelklass	61A

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.

Med greppsäkert och smidigt profilskaft. Mycket slitstark och extremt belastningstålig. **Ringsida med hög bockning.**

**Norm:**

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

**Material:**

Chrome-Alloy-Steel, förkromad (flagnings säker), rundad.

**OBS!:**

**HT-Drive** – den unika profilen. En profil med extrem passform – utvecklad för flyg och rymdfart.

Verktyg med den här profiltrustningen känns igen på **HT-Drive**-märkningen. **Fördelar:**

- **Skruvar grips i flankerna. – Skruvarna skonas. – Längre användningstid för skruven.**
- **Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg. – Säkert grepp och högre kraftöverföring.**

**Teknisk beskrivning**

maximal ringhöjd $h_{2\max}$	13,1 mm
nyckellängd L	280 mm
maximal käfthöjd $h_1$	9 mm
Nyckelvidder	metrisk
nyckelvidd	20 mm
Ringläge	10 grad
Tillverkningsprocess	sänksmidda

Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromning på nickel
gnistfri	nej
Djupt böjd ring	ja
Produktslag	Skruvnyckel