

**Garant****Ringnyckelsats, hög bockning, Antal nycklar: 10****Beställningsdata**

Ordernummer	615610 10
GTIN	4062406221119
Artikelklass	61A

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

Med greppsäkert och smidigt profilskaft. Mycket slitstark och extremt belastningstålig. Ringsidor med **HT-Drive** profil.

**Norm:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Material:**

Kromvanadinstål, flagningssäkert mattförkromat.

**leveransinnehåll:**

Vardera 1 dubbelringnyckel nr 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30

**OBS!:**

**HT-Drive** – profilen med extra noggrann passning.

**Fördel**

- **Skruvar grips i flankerna.**
- **Skruvarna skonas.**
- **Längre användningstid för skruven.**
- **Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg.**
- **Säkert grepp och högre kraftöverföring.**

**Teknisk beskrivning**

Nyckelvidder	metrisk
Antal nycklar	10
Ringläge	75 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	mattförokromad
Mätsystem (meter)	ja
Mätsystem (tum)	nej
Djupt böjd ring	nej
Produktslag	Skruvnyckel

## Tillbehör

Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 16X17 mm	615600 16X17
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 6X7 mm	615600 6X7
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 12X13 mm	615600 12X13
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 8X9 mm	615600 8X9
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 10X11 mm	615600 10X11
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 21X24 mm	615600 21X24
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 20X22 mm	615600 20X22
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 27X30 mm	615600 27X30
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 18X19 mm	615600 18X19
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 14X15 mm	615600 14X15