

**Garant****Gängsnitt HSS, MF: 27X1****Beställningsdata**

Ordernummer	141050 27X1
GTIN	4062406222369
Artikelklass	11K

**Beskrivning****Utförande:**

Solid, förslitsad form **med dubbelsidig spiralspets.**

**Skärfas över 1 3/4 gänga.**

Skärriktning: Höger

Toleransklass: DIN 13 6g

stigning: 1 mm

Utvändig Ø: 65 mm

höjd: 18 mm

**Teknisk beskrivning**

Toleransklass	DIN 13 6g
stigning	1 mm
höjd	18 mm
Utvändig Ø	65 mm
gänga	M27×1

Gängtyp	MF
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	EN 22568
Skärriktning	Höger
Produktslag	Gängsnitt

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		