

Garant**Gängsnitt, UNC: 2-4,5****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 142520 2-4,5 |
| GTIN | 4062406224226 |
| Artikelklass | 11K |

Beskrivning**Utförande:**

Solid, förslitsad form **med dubbelsidig skärfas**. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. **Skärfas över 1 3/4 gänga.**

Användningsdata:

För UNC-grovgångor ASME – B1.1.

Toleransklass: 2A

Varvper tum: 4,5

Gäng-Ø: 50,8 mm

Utvändig Ø: 90 mm

höjd: 36 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------|---------|
| Varvper tum | 4,5 |
| Utvändig Ø | 90 mm |
| Gäng-Ø | 50,8 mm |
| höjd | 36 mm |

| | |
|---------------|-----------|
| gänga | 2-4,5 UNC |
| Skärriktning | Höger |
| Gängtyp | UNC |
| Flankvinkel | 60 grad |
| Skärmaterial | HSS |
| Norm | EN 22568 |
| Toleransklass | 2A |
| Produktslag | Gängsnitt |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu (kortspånig) | mindre lämplig | | |
| Stål < 500 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 750 N/mm ² | lämplig | | |
| Olja | lämplig | | |
| torrt | mindre lämplig | | |