

Garant**Gängsnitt HSS, MF: 42X2****Beställningsdata**

Ordernummer	141050 42X2
GTIN	4062406222642
Artikelklass	11K

Beskrivning**Utförande:**

Solid, förslitsad form **med dubbelsidig spiralspets.**

Skärfas över 1 3/4 gänga.

Skärriktning: Höger

Toleransklass: DIN 13 6g

stigning: 2 mm

Utvändig Ø: 75 mm

höjd: 20 mm

Teknisk beskrivning

höjd	20 mm
Utvändig Ø	75 mm
Toleransklass	DIN 13 6g
stigning	2 mm
gänga	M42x2

Gängtyp	MF
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	EN 22568
Skärriktning	Höger
Produktslag	Gängsnitt

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		