

Garant**Gängsnitt, BSP: W2.1/2****Beställningsdata**

Ordernummer	141550 W2.1/2
GTIN	4062406223946
Artikelklass	11K

Beskrivning**Utförande:**

Solid, förslitsad form **med dubbelsidig skärfas**. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. **Skärfas över 1 3/4 gänga**.

Användningsdata:

För Whitworthgänga enligt BSW-standard BS84 i toleransområde medel.

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	63,5 mm
Skärriktning	Höger
Toleransklass	medel
gänga	W2.1/2
Varvper tum	4
höjd	36 mm
Utvändig Ø	105 mm

Gängtyp	BSW
Flankvinkel	55 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	EN 22568
Produktslag	Gängsnitt

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		