

Garant**Gängsnitt HSS, MF: 56X3****Beställningsdata**

Ordernummer	141050 56X3
GTIN	4062406223168
Artikelklass	11K

Beskrivning**Utförande:**

Solid, förslitsad form **med dubbelsidig spiralspets.**

Skärfas över 1 3/4 gänga.

Skärriktning: Höger

Toleransklass: DIN 13 6g

stigning: 3 mm

Utvändig Ø: 105 mm

höjd: 22 mm

Teknisk beskrivning

Utvändig Ø	105 mm
höjd	22 mm
Toleransklass	DIN 13 6g
stigning	3 mm
gänga	M56x3

Gängtyp	MF
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	EN 22568
Skärriktning	Höger
Produktslag	Gängsnitt

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		