

Garant**Gängsnitt, UNF: 1.1/8-12****Beställningsdata**

| | |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer | 142620 1.1/8-12 |
| GTIN | 4062406224271 |
| Artikelklass | 11K |

Beskrivning**Utförande:**

Solid, förslitsad form **med dubbelsidig skärfas**. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. **Skärfas över 1 3/4 gänga.**

Användningsdata:

För UNF-fingängor ASME – B1.1.

Toleransklass: 2A

Varvper tum: 12

Gäng-Ø: 28,56 mm

Utvändig Ø: 65 mm

höjd: 18 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------|----------|
| Varvper tum | 12 |
| Utvändig Ø | 65 mm |
| Gäng-Ø | 28,56 mm |
| höjd | 18 mm |

| | |
|---------------|--------------|
| gänga | 1.1/8-12 UNF |
| Skärriktning | Höger |
| Gängtyp | UNF |
| Flankvinkel | 60 grad |
| Skärmaterial | HSS |
| Norm | EN 22568 |
| Toleransklass | 2A |
| Produktslag | Gängsnitt |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu (kortspånig) | mindre lämplig | | |
| Stål < 500 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 750 N/mm ² | lämplig | | |
| Olja | lämplig | | |
| torrt | mindre lämplig | | |