

Garant**Gängsnitt HSS, MF: 90X2****Beställningsdata**

Ordernummer	141050 90X2
GTIN	4062406223137
Artikelklass	11K

Beskrivning**Utförande:**

Solid, förslitsad form **med dubbelsidig spiralspets.**

Skärfas över 1 3/4 gänga.

Skärriktning: Höger

Toleransklass: DIN 13 6g

stigning: 2 mm

Utvändig Ø: 140 mm

höjd: 25 mm

Teknisk beskrivning

stigning	2 mm
Toleransklass	DIN 13 6g
höjd	25 mm
Utvändig Ø	140 mm
gänga	M90x2

Gängtyp	MF
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	EN 22568
Skärriktning	Höger
Produktslag	Gängsnitt

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		